






|       |              |                    |                      |
|-------|--------------|--------------------|----------------------|
| メーカー名 |              | (株) コメットカトウ        |                      |
| 製品名   |              | ローレンジ              |                      |
| 型式    |              | DX2-675L           |                      |
| 外形寸法  |              | 幅600×奥行750×高さ450mm |                      |
|       | ＜設置工事＞       |                    |                      |
|       | ガス接続         | 20A                |                      |
|       | ＜製品仕様＞       |                    |                      |
|       | ガス消費量        | 13Aガス 16.8kW       | 14,400kcal/h         |
|       |              | LPガス 15.1kW        | 1.08kg/h             |
|       | 電気接続         | AC100V             | コンセント形状 (㊦)          |
|       | 電気消費量        | 2.5W               |                      |
|       | 重 量          | 65k g              |                      |
|       | 安 全 装 置      | 立消え安全装置 (フレームロッド式) |                      |
|       | ＜ 装 備 ＞      |                    |                      |
| No    | 品 名          | 材 質                | 備 考                  |
| 1     | ご と く        | 鋳 鉄                | 塗装595.5×418          |
| 2     | φ180二重バーナ    | 鋳 鉄                | 14,400kcal/h (13Aガス) |
| 3     | し る 受        | SUS430 t1.2        |                      |
| 4     | トッパバーナコックツマミ | 66ナイロン             |                      |
| 5     | 調 節 脚        | SUS304 他           |                      |
|       | ＜ 各部の材質 ＞    |                    |                      |
| 6     | トップ板         | SUS430 t1.5        | No.4                 |
| 7     | バックガード       | SUS430 t1.2        | No.4                 |
| 8     | 前化粧板         | SUS430 t1.0        | No.4                 |
| 9     | 油 受          | SUS430 t0.6        | 化粧SUS430 No.4        |
| 10    | 横 板          | SUS430 t1.0        | No.4                 |
| 11    | 脚パイプ         | SUS430T φ38        |                      |

注) 1.SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)  
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。  
3.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。