





No	品 名	材 質	備 考
1	φ 7 0 ー 重バーナ	F C 1 5 0	3,000kcal/h(13Aガス)
2	しる受(小)	SUS430 t0.4	2 B
3	ごとく(小)	F C 1 5 0	塗装300×155
4	後トップ板	SUS430 t1.5	N o . 4
5	前トップ板	SUS430 t1.5	N o . 4
6	ごとく(大)	F C 1 5 0	塗装400×330
7	しる受(大)	SUS410 t0.4	2 B
8	φ 1 8 0 二重バーナ	F C 1 5 0	12,000kcal/h(13Aガス)
9	トップバーナコックツマミ	フェノール樹脂	
10	前化粧板	SUS430 t0.8	N o . 4
11	油 受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
12	脚パイプ	SUS430T φ38	
13	下 棚	SUS430 t0.8	
14	調 節 脚	SUS304 他	
15	横 板	SUS430 t0.8	N o . 4

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。