




- 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。



メーカー名		(株) コメットカトウ		
製品名		XYガスレンジ (オープンサーモ付き)		
型式		XY-960		
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	900	600	800
	庫内有効	500	500	315
本体高さ調整幅		790~825mm		
接続	ガス	25A (めねじ)		
ガス消費量	13Aガス	40.1kW (34,500kcal/h)		
	LPガス	40.1kW (2.87kg/h)		
本体重量		130kg		
安全装置		オープン部;立消え安全装置 (熱電対式)		
庫内棚段数		2段 ピッチ 103mm		
温度調節範囲		100~320℃		
点火方式		圧電点火方式		
付属品		テンパン430×340×40 (1) オープン金網488×500 (1)		

No	品 名	材 質	備 考
1	φ100一重バーナ	FC150	4,000kcal/h (13A ¹ ×)
2	しる受 (小)	SUS410 t0.4	2B
3	ごとく (小)	FC150	塗装 240×300
4	排気筒カバー	SUS430 t1.0	No.4
5	後トップ板	SUS430 t1.5	No.4
6	前トップ板	SUS430 t1.5	No.4
7	ごとく (大)	FC150	塗装 330×400
8	しる受 (大)	SUS410 t0.4	2B
9	φ180二重バーナ	FC150	12,000kcal/h (13A ¹ ×)
10	トップバーナコックツマミ	フェノール樹脂	
11	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
12	油 受	SUS430 t0.6	化粧 SUS430 No.4
13	ドアハンドル	ICS精肉パイプ35×19	
14	ドア化粧板	SUS430 t0.8	No.4
15	下化粧板	SUS430 t0.8	No.4
16	調 節 脚	SUS304 他	脚ベース FC150
17	オープン操作板	SUS430 t0.8	No.4
18	配 管 扉	SUS430 t0.8	No.4
19	オープンコックツマミ		
20	オープンサーモツマミ		
21	横 板	SUS430 t0.8	No.4
22	オープン庫内壁	SUS430 t0.8	
23	底 板	SUS430 t1.2	
24	後 板	溶融アルミニウムめっき鋼板 t1.0	



現場名

名称 XYガスレンジ (オープンサーモ付き)

縮尺 1/10 (A3)

変更記事

コード

整理No.

型式 XY-960

日付 2015/6/3 3

担当 坂谷

10240100

図面番号
05AXY-960