





|           |           |                    |               |
|-----------|-----------|--------------------|---------------|
| メーカー名     |           | (株) コメットカトラ        |               |
| 製品名       |           | 赤外線グリドル            |               |
| 型式        |           | CGC-960I           |               |
| 外形寸法      |           | 幅900×奥行600×高さ300mm |               |
| < 設置工事 >  |           |                    |               |
| ガス接続      |           | 15A                |               |
| 電気接続      |           | AC100V 接地型コネクタ     | コネクタ形状 ㊦      |
| < 製品仕様 >  |           |                    |               |
| ガス消費量     |           | 13Aガス 15.7kW       | 13,500kcal/h  |
|           |           | LPガス 15.7kW        | 1.13kg/h      |
| バーナ数      |           | 6 本                |               |
| 電気消費量     |           | 30W                |               |
| 重 量       |           | 10.3kg             |               |
| 安全装置      |           | 立派安全装置 (リレー・LOV 式) |               |
|           |           | 過熱防止装置 (液体膨張式)     | 自動復帰式 320℃    |
| < 装 備 >   |           |                    |               |
| No        | 品 名       | 材 質                | 備 考           |
| 1         | コントロールパネル |                    |               |
| 2         | 電源スイッチ    |                    |               |
| 3         | 電源コード     | ロボトップ              | 2m            |
| 4         | 電源プラグ     |                    | 125V, 15A 接地付 |
| < 各部の材質 > |           |                    |               |
| 5         | グリドル板     | SS400 t1.8         | プレーナー仕上げ      |
| 6         | トップ板      | SUS430 t2.0        | No.4          |
| 7         | 排気筒カバー    | SUS430 t1.0        | No.4          |
| 8         | 油 缶       | SUS430 t1.0        | No.4          |
| 9         | 前化粧板      | SUS430 t1.0        | No.4          |
| 10        | 横 板       | SUS430 t1.0        | No.4          |

注) 1. SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)  
2. 仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。  
3. ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。